

≡Stax≡



UA-3

MULTI-USE INTEGRATED ARM

■アームを歪めるだけで、同じカートリッジが見違えるほど高い忠実度を発揮することがあります。それはPUのf特性や機械的安定性が、アームの性能に大きく依存しているからです。 ■アームの良否を決めるカギは、垂直/水平方向の(回転軸受)の構造にあります。 ナイフ・エッジ、ミネチュア・ベアリング、ジムバルetc. 軸受には幾多の方式があり、各々長所と欠点があります。 軸受の理想条件として

- 1.可動部重量の小さいこと
- 2.回転摩擦抵抗の少ないこと
- 3.衝撃に対し十分な強度をもつこと


この3項目は、針先の音溝追従性を決定するものです。 ■スタックスの新型アームUA-3は、従来の軸受に不可避であった欠点を一挙に改良した、《軽質量2点支持》軸受から生れました。これはピボットによる1点支持と、左右傾斜を規制するボールベアリング外輪で構成されています。



軸受

パラGユニット

スイスSeitz社製全方向耐衝撃型宝石軸受(PAT.)



■余分なものを除いて簡潔化された構造は第1項の可動部重量を小さく、アーム全体の可動部重量を98gという最低値に抑えています。 ■第2項の回転摩擦は極小になり、リード線も含めて、初期感度5mg以下で動作します。 ■この高感度ピボットを保護するため、パラGユニットという耐衝撃装置が組込まれ、第3項の強度も解決されています。 ■アームの良否は手で動かしてみても中々わかるものではありません。構造的に考えて、アームの基礎条件を満足させる製品をおえらびください。

PICKUP SECTION

*カートリッジ		
CPS-40	針0.5mil 実効質量0.6mg	¥ 7,500.
CPS-40E	針0.2x0.8mil 実効質量0.6mg	¥ 9,500.
CP-15V	モノラルLP用, SP用 実効質量0.8mg	¥ 3,500.
*アーム		
UA-3	スタンダードアンプ用(マグネティック用)	¥ 12,800.
	CPS-40用 バイブ	¥ 1,800.
	CP-15V用 バイブ	¥ 1,800.
SA-228	CPS-40専用アーム	¥ 8,500.
MA-229	CP-15V専用アーム	¥ 7,500.
*付属品		
POD-8	発振検波器, 電源付	¥ 6,500.
EQ-1	イコライザー(RIAA)	¥ 500.

EAR-SPEAKER SECTION

*イヤ・スピーカー	
SR-1	30~20,000%平坦 ¥ 6,000.
*一般アンプ用アダプター	
SRD-3	イヤ・スピーカー/スピーカー-アンプ切替可能 ¥ 4,500.
*専用OTLプリメイン・アンプ	
SRA-75	MAG/COND/TAPE等入力, プリアンプ出力端子有 ¥ 20,000.

SPEAKER SECTION

ESS-3A	40~20,000%. アンプ出力15W以上	¥ 60,000.
ESS-6A	25~20,000%. アンプ出力30W以上	¥ 130,000.

カタログ贈呈J5係



東京都・豊島区・雑司が谷・1-68

スタックス工業株式会社

PHONE (971)3025 / (982)7508