

≡Stax≡ SR-1

ELECTROSTATIC EAR-SPEAKERS

再生の忠実度に最も大きい影響をもつのはスピーカ一、装置に必要な費用のうち最も大きい比率を占めているのも亦スピーカ一、それにスピーカ一を良くすれば場所も大きく取ることになり、これが高忠実度再生の隘路になっているのが現状です。



このスピーカ一をヘッドフォンに置きかえてみると、部屋の音響特性は問題にならず、他人に迷惑をかけず装置全体の費用も非常に安くできます。問題は音質と使用感です。従来ヘッドフォンと云えば、重く、バネが強く、歪が大きくて耳に苦痛を与えるのが常でした。ところが世界に唯一つのコンデンサ一型ヘッドフォンSR-1は、非常に軽く圧迫感もなく、音質も巨大なスピーカ一システムより格段に高い忠実度をもっています。

原理図のごとく、わずか数ミクロン厚の振動膜が2枚の穴あき固定極の中央に挟まれたプッシュプル方式です。固定極に逆位相の入力電圧が加えられると、振動膜はそれに忠実に追従して、全周波数帯域にわたり正しいピストン運動で振動します。

これがコンデンサ一型の特質で、ダイナミック型のごとく振動板の中心部を駆動して、振動板全部を振動させるため、振動板自体の剛性に依存する方式と比し、忠実度の点で格段の差があります。つまり、音質劣化の最大原因になる有害な過渡現象を除き易いこと、臨場感に最も影響する微小レベルの音が正しく再生されるなど、音のオリジナルを最も自然に再現できるということです。

SR-1を聴くための付属品として、専用プリメイン・アンプSRA-75の他、市販アンプのスピーカ一端子に接続するアダプターSRD-3があります。既に特性のよいメインアンプをお持ちの方はSRD-3でお聴きになれますし、アンプをこれからお揃いになるのでしたらSRA-75のOTL方式で無歪の音をお楽しみください。

Low Costで、しかもHigh Fidelity という矛盾を解決した理想的なスピーカ一、SR-1イヤ・スピーカ一を音楽愛好家の皆さまにおすすめ致します。



■ PICKUP SECTION

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| ●カートリッジ | | |
| CPS-40 針0.5mil | 実効質量0.6mg | ¥ 7,500. |
| CPS-40E 針0.2×0.8mil | 実効質量0.6mg | ¥ 9,500. |
| CP-15V モノラルLP用, SP用 | 実効質量0.8mg | ¥ 3,500. |
| ●アーム | | |
| UA-3 スタンダード・アセンブリ (マグネティック用) | | ¥ 12,800. |
| CPS-40用 バイブ | | ¥ 1,800. |
| CP-15V用 バイブ | | ¥ 1,800. |
| CPS-40専用アーム | | ¥ 8,500. |
| CP-15V専用アーム | | ¥ 7,500. |
| SA-228 | | |
| MA-229 | | |
| ●付属品 | | |
| POD-8 発振検波器, 電源付 | | ¥ 6,500. |
| EQ-1 イコライザー (RIAA) | | ¥ 500. |

■ EAR-SPEAKER SECTION

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| ●イヤ・スピーカ一 | | |
| SR-1 30-20,000%平坦 | | ¥ 6,000. |
| ●一般アンプ用アダプター | | |
| SRD-3 イヤ・スピーカ一/スピーカ一換時切替可能 | | ¥ 4,500. |
| ●専用OTLプリメインアンプ | | |
| SRA-75 MAG/COND/TAPE等入力, プリアンプ出力端子有 | | ¥ 20,000. |

■ SPEAKER SECTION

| | |
|-------------------------------|------------|
| ESS-3A 40-20,000%, アンプ出力15W以上 | ¥ 60,000. |
| ESS-6A 25-20,000%, アンプ出力30W以上 | ¥ 130,000. |

STAX

スタックス工業株式会社
東京都・豊島区・雑司が谷・1-6-8
PHONE (971) 3025 / (982) 7508
カタログ贈呈J7係