



DA-80M ¥250,000
A級DCモノラルパワーアンプ



DA-80 ¥270,000
A級DCステレオパワーアンプ

モニターのご協力ありがとうございました。

このたび実施しましたDA-80/DA-80Mの貸出しモニターに、多数ご応募ありがとうございました。応募総数1,307名様の中から、次の方々を選ばせていただきました。モニターにご協力いただいた方に改めてお礼申し上げます。

(北海道)宮崎博様 / (宮城県)上野邦良様 / (新潟市)田辺雄雄様 / (東京都)松本慎一郎様 / (横浜市)小林正喜様 / (岐阜県)布施健市郎様 / (京都市)中西正一様 / (鈴鹿市)山本源宏様 / (徳島県)北室正一様 / (福岡市)後藤元樹様 / (宇都宮市)荒川光弘様

上記の方々を代表して3名様のご感想をご紹介します。(文中の固有名を伏せさせていただきます。)

DA-80 布施健市郎様
使用装置…カートリッジ・デンオン DL-103, オルトフォンSPU-GT/E / プリアンプ・オーディオリサーチSP-3A-1, ラックスCL-35 II / スピーカー・ディットン66, クォードESL

7月21日に本製品が送られてきた。早速本品を取り出し、音出しをはかった。比較試聴をしてみると、交響曲、協奏曲(ピアノ)、ピアノ・ソナタ等はスケール、立上り、プレゼンスは大変よく鳴って、現用ノワーンプと比べた場合、特に低音は重厚である。1つだけ気になる事は、ヴァイオリンが音域で金属的な響きを起こした事である。しかし最近のPCMレコード等の素晴らしい録音のレコード等は、その情報の全てを選ってくれている様だ。使用

カートリッジは特性の素直なV-15 IIIの様なのがおく。又、スピーカーをクォードESLにした場合、特にピアノの立上り、チェンバロの輝きは全く素晴らしいものであった。最近各社からDCアンプが市販されているが、自分としてはまだその必要性を感じない。しかし、最良の条件のもとでコンデンサースピーカーの様な過渡特性の良いスピーカーを使用して聴けば、このDA-80はその性能をいかに発揮して、チェンバロの輝きをますます素晴らしいものにしてくれるであろう。

DA-80M 荒川光弘様
使用装置…カートリッジ・オルトフォンMC-20, SL15EII, SPU-GE/プリアンプ・自作, マッキントッシュC-22/スピーカー・JBL(ウーハーC40ハークネス, ドライバー 2440木

製ホーン, ツイター 2405
二ヶ月程前より購入の対象にしていたDA-80Mを、思いもよらずモニターの機会を得たので感ずるまま勝手なことを述べてみたいと思えます。何かの参考になれば幸いに存じます。私個人の実感を一言で表現すれば「参った」ということです。我が家のスピーカーから心の琴線にふれる音を引き出そうとして10有余年、それは苦闘の連続でした。最近の高級製品でも聴き込んでみると、アラが耳についてくる。マスタート・マセセル方式でよいものはできないとの結論を出し、プリアンプ、メインともアンプは自作でやりました。ほぼ満足する成果を得ることができましたが、メインのS/Nが悪い、中高域でヒズミ(ピーク感)がある、なんとかならないかと

思っていた矢先のモニターでした。DA-80Mについて ①音が自然でさわやかである。電気の介在を全く感じさせない。②歪感が全くない。弦楽器に誠に強い。しいていえば、ピアノにやや弱い。うちのカートリッジのせいかな?(アームはSME3012銀線にとりかえて、カートリッジはシェルに欄付。驚く程音が安定します。)③モニターが終った今、自分の息子を手離す思いです。希望について ①設置場所を相当せたくないと安心して聴けない。しかし、ファンの音を気にするよりはよいかな。②低域のしまりがもう一つの気がする。プレーヤーのちょっとした調整で音にやがかり、すばらしくなるが、セッティングが悪いとくすんだ音になる。MC-20をエポキシで欄付したらすく高域にやがかりようになった。③これ

からもユーザーの立場に立った設計・企画で製品を開発してください。
その他、宮崎博様からも次のようなご感想をいただいています。「音のバランス、音質はスバラシイものです。数多いパワーアンプの中でトップを行くものと信じます。自分のタンノイスピーカーがこんなにすばらしく鳴響いたのも久しぶりで、毎日楽しく聴かせていただいております。…中略…近日中に仲間と試聴会を行ないDA-80Mのすばらしい音を聴かせてあげたいと思っています。」

★オールコンデンサー・システムのスタックス
STAX
 We Love Our Products

(入口から出口までスタックスの特長あるコンデンサーシステムを広くお聴きいただくために、コンサートキャラバンを10月下旬に予定しています。詳しくは本社宣伝課までお問い合わせください。)

日本ビックアップ工業会・会員
スタックス工業株式会社 東京都豊島区雑司が谷1-25-5 ☎03(981)7227代千171 ☆製品名ご指定の上、R-10係へカタログをご請求ください。
 ●本社試聴室は第1日曜日および火・木・土(第2土曜日を除く)に開いております。