

# Aurex

## “不定愁訴”の特効薬

どこといって悪い所はないのだが、なんとなく気分がすぐれない。薬の広告でお目にかかる“不定愁訴”というヤマイです。あなたの再生装置はどうでしょうか。そんな時エレクトレットコンデンサーカートリッジで音の入口の気分をかえてみてください。磁石やコイルがない超軽量振動子。立上りあくまでスッキリ、新鮮な音に出会えます。



### C-404X ————— 22,000円

形式：エレクトレットコンデンサー  
周波数特性：20～50,000Hz  
出力電圧：30mV(1kHz・50mm/s)  
コンプライアンス： $15 \times 10^{-6}$ cm/dyne  
針圧範囲：1.5±0.5g  
負荷抵抗：30kΩ以上  
針先：エクステンド針 ダイヤ  
自重：6.5g

### C-407S ————— 12,000円

形式：エレクトレットコンデンサー  
周波数特性：20～35,000Hz  
出力電圧：30mV(1kHz・50mm/s)  
コンプライアンス： $15 \times 10^{-6}$ cm/dyne  
針圧範囲：1.5±0.5g  
負荷抵抗：30kΩ以上  
針先：0.5mil ダイヤ  
自重：4.5g(付属ウエイト2.5g)

### C-401S ————— 19,000円

形式：エレクトレットコンデンサー  
周波数特性：20～35,000Hz  
出力電圧：40mV(1kHz・50mm/s)  
コンプライアンス： $12 \times 10^{-6}$ cm/dyne  
針圧範囲：1.5～2.0g  
負荷抵抗：30kΩ以上  
針先：0.3×0.8mil ダイヤ  
自重：6.5g

### エレクトレットコンデンサー カートリッジ用イコライザー

#### SZ-200 ————— 7,500円

C-404X、C-407S、C-401Sは専用のイコライザーが必要です。SZ-200を通じてアンプのAUX端子に接続します。なお、オーレックスのプリメ

インアンプには専用イコライザーが内蔵されていますので、SZ-200は不要です。そのまま接続できます。



HiFi COMPONENT SERIES from TOSHIBA 